



MSA	Voltage	Dimensions	Kg
06.210	220 V / 50 Hz	450 x 280 x 270 mm	17.500
06.210-110	110 V / 60 Hz	450 x 280 x 270 mm	17.500

Machine semi-automatique à tailler les verres (plats ou convexes) : minéraux trempés, saphir synthétique ou incassables.

*Livrée avec :*

- 1 bouteille d'huile émulsifiante K3, 250 ml
- 1 bouteille d'huile lubrifiante K4, 100 ml
- 1 pierre de corindon K5, 100 x 10 mm
- 1 outil de centrage du verre
- 1 porte-verre
- 3 clés Allen en "L" (2, 2.5 et 4 mm)
- 1 clé à fourche (8-10 mm).

**Accessoires :**

MSA	Élément	Kg
06.210-A	Bloc "A" complet	1.600
06.210-B	Moteur auxiliaire complet	14.000
06.301-A	Résine pour empreintes, 500 g	0.560
06.301-B	Résine pour empreintes, 1000 g	1.020
06.302-A	Liquide durcisseur, 250 ml	0.450
06.302-B	Liquide durcisseur, 500 ml	0.860
06.303-A	Huile émulsifiante K3, 250 ml	0.315
06.303-B	Huile émulsifiante K3, 1000 ml	0.920
06.305	Pierre Corindon K5 A0220, 100 x 10 mm	0.018
06.306	Huile lubrifiante K4, spray 100 ml	0.120
06.310	Plaque de maintien pour verres bombés	0.150
06.311-A	Courroie extérieure verte	0.007
06.311-B	Courroie intérieure rouge	0.010
06.312	Meule de dégrossissage	0.095
06.313-A	Meule de biseautage intérieur	0.065
06.313-B	Meule de biseautage extérieur	0.065
06.314	Meule de polissage biseauté extérieur	0.065
06.315	Assortiment complet de 4 meules	0.290