



MSA	Voltaje	Dimensiones	Kg
06.210	220 V / 50 Hz	450 x 280 x 270 mm	17.500
06.210-110	110 V / 60 Hz	450 x 280 x 270 mm	17.500

Máquina semi-automática para cortar cristales (planos o convexos) : minerales templados, safiros sintéticos o irrompibles.

Entregado con :

- 1 botella de aceite emulsionante K3, 250 ml
- 1 botella de aceite lubricante K4, 100 ml
- 1 piedra de corindón K5, 100 x 10 mm
- 1 útil de centrado de vidrio
- 1 portavidrio
- 3 llaves Allen en "L" (2, 2.5 y 4 mm)
- 1 llave abierta (8-10 mm).

Accesorios :

MSA	Elemento	Kg
06.210-A	Bloque "A" completo	1.600
06.210-B	Motor auxiliar completo	14.000
06.301-A	Resina para impresas, 500 g	0.560
06.301-B	Resina para impresas, 1000 g	1.020
06.302-A	Líquido endurecedor, 250 ml	0.450
06.302-B	Líquido endurecedor, 500 ml	0.860
06.303-A	Aceite emulsivo K3, 250 ml	0.315
06.303-B	Aceite emulsivo K3, 1000 ml	0.920
06.305	Piedra Corindón K5 A0220, 100 x 10 mm	0.018
06.306	Aceite lubricante K4, spray 100 ml	0.120
06.310	Placa para mantener cristales abombados	0.150
06.311-A	Correa exterior verde	0.007
06.311-B	Correa interior roja	0.010
06.312	Muela de desbastado	0.095
06.313-A	Muela de biselado interior	0.065
06.313-B	Muela de biselado exterior	0.065
06.314	Muela de pulido biselado exterior	0.065
06.315	Surtido completo de 4 muelas	0.290