

Statifs.

SWISSMETROLOGIE



| MSA | Kg |
|--------|-------|
| 14.471 | 5.300 |

Statif avec colonne à crémaillère de 520 mm en "Z" à réglage fin.

En option :

- MSA14.150-A, bras pour déporter l'écran
- MSA14.471-A, support de tête optique.

SWISSMETROLOGIE



| MSA | Kg |
|--------|-------|
| 14.473 | 5.300 |

Statif avec colonne à crémaillère de 520 mm, éclairage diascopique LED intégré (sans support de zoom).

SWISSMETROLOGIE



| MSA | Kg |
|--------|--------|
| 14.472 | 18.430 |

Statif à déplacement horizontal avec colonne de 370 mm en "Z" à bras déporté jusqu'à 422 mm.

En option :

- MSA14.150-A, bras pour déporter l'écran
- MSA14.471-A, support de tête optique.

Accessoires.



| MSA | | Dimensions | Kg |
|--------|-----|--------------------|-------|
| 14.156 | (1) | 123 x 115 x 150 mm | 0.630 |
| 14.157 | (2) | 123 x 115 x 250 mm | 0.770 |

Cloche de protection transparent pour les systèmes d'inspection et de mesure vidéo.



| MSA | | Longueur | Kg |
|----------|--|----------|-------|
| 14.150-A | | 500 mm | 0.560 |

Bras articulé pour déporter l'écran de la caméra du SMV-1 MSA14.150.
Livré sans écran.



| MSA | | Kg |
|----------|--|-------|
| 14.471-A | | 0.330 |

Support de tête optique pour statifs MSA14.471 et MSA14.472.



| MSA | | Longueur | Kg |
|----------|--|----------|-------|
| 14.150-Y | | 300 mm | 0.035 |

Câble de liaison "Y" HDMI pour brancher un deuxième écran extérieur pour une image synchronisée.
1x mâle et 2x femelle.



| MSA | Type |
|---------------|--------------------|
| 14.151-Y2 | 1 entrée-2 sorties |
| 14.151-Y4 (1) | 1 entrée-4 sorties |
| 14.151-Y8 | 1 entrée-8 sorties |

Répartiteur HDMI avec amplificateur, signal Full HD.



| MSA | Type |
|-----------|--------------------|
| 14.151-W3 | 2 entrées-1 sortie |

Switch HDMI de distribution du signal Full HD.



| MSA | Type |
|-----------------|-----------------------------------|
| 14.151-H1.5 (1) | HDMI, longueur 1.50 m |
| 14.151-H2 | HDMI, longueur 2 m |
| 14.151-I (2) | HDMI 4K High Speed, longueur 5 m |
| 14.151-H | HDMI 4K High Speed, longueur 10 m |
| 14.151-H20 | HDMI 4K High Speed, longueur 20 m |

Câble blindé HDMI.



| MSA |
|----------|
| 14.150-L |

Lecteur de carte mémoire SD.



| MSA | Grossissement | Kg |
|-----------------|---------------|-------|
| 14.150-1.5X (1) | 1.5x | 0.055 |
| 14.150-2.0X | 2.0x | 0.055 |
| 14.150-3.0X | 3.0x | 0.030 |
| 14.150-5.0X | 5.0x | 0.036 |

Lentille de grossissement à monture C mâle/femelle.



MSA

15.614

Table de mesure "X-Y" avec plateau circulaire rotatif en verre pour l'alignement des pièces.

- Course 50 x 50 mm
- Dispositif de serrage pour micromètres Ø 18 mm
- Pour statif MSA14.400.

Livrée sans les butées (en option).



MSA

Dimensions

Kg

14.150-T

115 x 115 x 15 mm
Ø 95 mm

0.440

Table support en aluminium noir pour éclairage diascopique MSA14.150-G.
Livrée sans éclairage.



MSA

Dimensions des éléments

Kg

14.447

Socle Ø 95 mm
Plateau supérieur Ø 75 mm

0.265

Table orientable en aluminium sur rotule pour l'observation de mouvements ou composants sous un binoculaire, un trinoculaire ou un système d'inspection.

- Le socle est compatible avec les statifs de la gamme SwissMetrologie®
- Le plateau supérieur est recouvert d'un revêtement antidérapant MSA14.447-A (peut être remplacé en cas d'usure).

Pièce de rechange :

MSA

Élément

Kg

14.447-A

Revêtement antidérapant, Ø 70 mm

0.005