

Microarenadoras.



(1)



(2)

MSA	Modelo	Voltaje	Dimensiones LxAnxAl	Kg
23.800	(1) 2 contenedores	230 V	400 x 420 x 330 mm	18.000
23.801	(2) 3 contenedores	230 V	400 x 420 x 330 mm	20.000

Microarenadora ergonómica para el tratamiento de superficies de metales, resinas y cerámicas.

- Sistema antihumedad
- Enarenado preciso
- Pedales neumáticos.

Piezas de recambio :

MSA	Elemento
23.800-T08	Punta, Ø 0.80 cm / Para grano 50-100 µ
23.800-T12	Punta, Ø 1.20 cm / Para grano 80-180 µ y esferas de vidrio
23.800-T15	Punta, Ø 1.50 cm / Para grano 150-250 µ
23.808-A	Filtro de aire completo con manómetro
23.808-B	Lámpara neón
23.808-C	Protección vidrio, paquete 5 piezas
23.808-D	Guante de recambio
23.808-E	Jeringa de aire completa

Consumibles :

MSA	Elemento
23.809-050	Óxido de aluminio de alta pureza, sin silicio. Grana 50 µ, frasco de 5 Kg
23.809-100	Óxido de aluminio de alta pureza, sin silicio. Grana 100 µ, frasco de 5 Kg
23.809-150	Óxido de aluminio de alta pureza, sin silicio. Grana 150 µ, frasco de 5 Kg
23.809-200	Óxido de aluminio de alta pureza, sin silicio. Grana 200 µ, frasco de 5 Kg
23.809-250	Óxido de aluminio de alta pureza, sin silicio. Grana 250 µ, frasco de 5 Kg
23.809-GB	Esferas de vidrio

Se recomienda utilizar las microarenadoras con los siguientes sistemas de aspiración.

Sistemas de aspiración.



MSA	Potencia	Dimensiones LxAnxAl	Kg
23.810	400-1000 W	330 x 250 x 380 mm	12.000

Dispositivo portátil para la aspiración de polvo, residuos y abrasivos. Este aparato profesional y silencioso tiene una potencia de aspiración ajustable y está equipado con 4 filtros de tela.
- Para utilizar con las microarenadoras MSA23.800 y MSA23.801 y las cabinas MSA23.812 y MSA23.813.

Piezas de recambio :

MSA	Elemento
23.819-A	Filtro motor de recambio
23.819-B	Filtro de recambio, 4 piezas
23.819-C	Tubo de aire, 2 metros