


**Morsetti portacasse.**



← 70 mm →



| MSA           | Apertura maxima | Kg    |
|---------------|-----------------|-------|
| <b>07.374</b> | 70 mm           | 0.160 |

Morsetto portacasse regolabile in alluminio per tutte le potenze HOROTEC®. I piolini scalinati vanno inseriti nei fori rinforzati da una boccola di acciaio e sono particolarmente consigliati per lavori pesanti.  
*Consegnato con 4 piolini in Delrin® MSA07.374-A.*

**Ricambio :**

| MSA             | Elemento                     | Kg    |
|-----------------|------------------------------|-------|
| <b>07.374-A</b> | Piolino scalinato in Delrin® | 0.005 |



← 70 mm →

| MSA             | Apertura maxima | Kg    |
|-----------------|-----------------|-------|
| <b>07.360-A</b> | 70 mm           | 0.110 |

Morsetto portacasse regolabile in alluminio per tutte le potenze HOROTEC®.  
*Consegnato con 4 piolini in Delrin® MSA07.360-C.*

**Ricambio :**


| MSA             | Elemento                            | Kg    |
|-----------------|-------------------------------------|-------|
| <b>07.360-c</b> | Piolino in Delrin® (nuova versione) | 0.015 |



**Accessorio :**

| MSA             | Elemento                              | Kg    |
|-----------------|---------------------------------------|-------|
| <b>07.360-B</b> | Piolino in Delrin® (vecchia versione) | 0.015 |





| MSA    | Dimensioni | Kg    |
|--------|------------|-------|
| 08.001 | 65 x 45 mm | 0.073 |


Morsetto portacasse universale in materiale sintetico e in metallo, con 4 piolini in Nylon® MSA08.001-A.

**Ricambio :**

| MSA      | Elemento          | Kg    |
|----------|-------------------|-------|
| 08.001-A | Piolino in Nylon® | 0.003 |



**Vedere capitolo PERF.**



| MSA    | Dimensioni | Kg    |
|--------|------------|-------|
| 08.002 | 83 x 65 mm | 0.192 |

Morsetto portacasse tutto in metallo, con 4 piolini in Nylon® MSA08.002-A, inseriti su 1 gambo di 5 mm.

**Ricambio :**

| MSA      | Elemento          | Kg    |
|----------|-------------------|-------|
| 08.002-A | Piolino in Nylon® | 0.001 |



← 20...60 mm →


| MSA    | Dimensioni    | Apertura maxima | Kg    |
|--------|---------------|-----------------|-------|
| 08.010 | Ø 115 x 65 mm | 20...60 mm      | 0.396 |

Morsetto portacasse universale in materiale sintetico, con 4 piolini in Delrin® e 1 rondella MSA08.010-A.

**Ricambio :**

| MSA      | Elemento                        | Kg    |
|----------|---------------------------------|-------|
| 08.010-A | Piolino in Delrin® + 1 rondella | 0.012 |

**Morse.**



← 35 mm →

| MSA    | Dimensioni  | Apertura maxima | Kg    |
|--------|-------------|-----------------|-------|
| 08.104 | 120 x 65 mm | 35 mm           | 1.250 |

Morsa con base di fissazione in ottone. La base resta fissata sul banco da lavoro permettendo così di piazzare o togliere velocemente la morsa grazie alla leva laterale.

Larghezza delle ganasce 50 mm.

**Ricambi :**

| MSA      | Elemento                                     | Kg    |
|----------|--|-------|
| 08.104-A | Base di fissazione in ottone, 55 x 38 x 7 mm | 0.098 |
| 08.104-B | Legno di quercia per morsa, 77 x 18 x 14 mm  | 0.014 |
| 08.104-C | Coperchio in Delrin per base di fissazione   | 0.005 |



| MSA    | Dimensioni | Apertura maxima | Kg    |
|--------|------------|-----------------|-------|
| 24.113 | 70 x 95 mm | 60 mm           | 0.565 |

Pinza da tavolo grigia per fissazione di una morsa. Compatibile con la morsa MSA08.104.

Consegnato senza base di fissazione in ottone.



| MSA    | Dimensioni      | Kg    |
|--------|-----------------|-------|
| 24.405 | 60 x 60 x 50 mm | 0.150 |

Supporto di legno per morsa.


Fissazione facile sul banco da lavoro grazie a 1 vite munita con 1 manetta a frizione.

Compatibile con la morsa MSA08.104.

Consegnato senza base di fissazione in ottone.

**Accessorio :**

| MSA       | Elemento             | Kg    |
|-----------|----------------------|-------|
| 24.405-01 | Inserto metallico M6 | 0.008 |



← 0...15 mm →



| MSA    | Dimensioni          | Apertura maxima | Kg    |
|--------|---------------------|-----------------|-------|
| 08.502 | (1) 14 x 14 x 67 mm | 0...15 mm       | 0.075 |

Mini morsa a mano. Le ganasce sono in acciaio temprato e rettificato, una di esse ha la parete scanalata.

Larghezza delle ganasce 14 mm.

**Accessorio :**

| MSA    | Elemento                              | Kg    |
|--------|---------------------------------------|-------|
| 08.503 | (2) Supporto orientabile Ø 50 x 37 mm | 0.149 |



| MSA    | Dimensioni      | Kg    |
|--------|-----------------|-------|
| 10.519 | 50 x 45 x 40 mm | 0.105 |

Morsetto portabracciali con vite.

- Spessore massimo dei bracciali : 10 mm
- Dimensioni utili : lunghezza 49 mm e altezza 24 mm
- Compatibile con le potenze MSA10.499 e 10.500 illustrate alla pagina 10-2.



| MSA    | Dimensioni      | Kg    |
|--------|-----------------|-------|
| 10.513 | 55 x 35 x 22 mm | 0.050 |

Morsetto portabracciali con vite.

- Spessore massimo dei bracciali : 9.50 mm
- Dimensioni utili : lunghezza 35 mm e altezza 12 mm
- Compatibile con le potenze MSA10.499 e 10.500 illustrate alla pagina 10-2.