


Alicates PRECITEC® en acero templado ideales para todos los trabajos corrientes.

PRECITEC
QUALITY



MSA		Longitud	Resortes de retrocesión	Kg
11.800-A	(1)	115 mm	2	0.080
11.800-B		130 mm	-	0.100

Alicate con puntas planas.
Articulación encastrada.



PRECITEC
QUALITY



MSA		Longitud	Resortes de retrocesión	Kg
11.809		130 mm	-	0.097

Alicate con puntas planas, interior estriado antideslizante, sin resortes de retrocesión.
Articulación encastrada.



PRECITEC
QUALITY



MSA		Longitud	Resortes de retrocesión	Kg
11.807		130 mm	-	0.096

Alicate con puntas plana y redonda, sin resortes de retrocesión.
Articulación encastrada.



PRECITEC
QUALITY




MSA		Longitud	Resortes de retrocesión	Kg
11.805		130 mm	-	0.096

Alicate de precisión con puntas plana y convexa, sin resortes de retrocesión.
Articulación encastrada.



PRECITEC
QUALITY



MSA		Longitud	Resortes de retrocesión	Kg
11.801-A	(1)	115 mm	2	0.073
11.801-B		130 mm	-	0.090

Alicate con puntas redondas.
Articulación encastrada.



PRECITEC
QUALITY




MSA		Longitud	Resortes de retrocesión	Kg
11.806		130 mm	-	0.096

Alicate con puntas redonda y cóncava, sin resortes de retrocesión.
Articulación encastrada.



PRECITEC
QUALITY



MSA		Longitud	Resortes de retrocesión	Kg
11.802-A	(1)	115 mm	2	0.073
11.802-B		130 mm	-	0.095

Alicate con puntas mediapunta.
Articulación encastrada.



PRECITEC
QUALITY



MSA		Longitud	Resortes de retrocesión	Kg
11.810		135 mm	2	0.140

Alicate de corte lateral, con 2 resortes de retrocesión.
Articulación encastrada.



ALICATES PRECITEC®

PRECITEC
QUALITY



MSA	Longitud	Corte	Resortes de retrocesión	Kg
11.820	130 mm	Biselado	2	0.146

Alicate corte frontal, con 2 resortes de retrocesión.
Articulación encastrada.



PRECITEC
QUALITY



MSA	Longitud	Corte	Resortes de retrocesión	Kg
11.827	130 mm	Biselado	2	0.102

Alicate corte frontal en carburo de tungsteno, con 2 resortes de retrocesión.
Articulación encastrada.



PRECITEC
QUALITY



MSA	Longitud	Corte	Resortes de retrocesión	Kg
11.828	130 mm	Biselado	2	0.110

Alicate corte lateral en carburo de tungsteno, con 2 resortes de retrocesión.
Articulación encastrada.



PRECITEC
QUALITY



MSA	Longitud	Corte	Resortes de retrocesión	Kg
11.829	110 mm	Limpio	2	0.090

Alicate corte lateral en carburo de tungsteno, con cabeza redondeada y 2 resortes de retrocesión.
Articulación superpuesta.



PRECITEC
QUALITY



MSA	Longitud	Corte	Resortes de retrocesión	Kg
11.830	120 mm	Limpio	2	0.095

Alicate corte lateral en carburo de tungsteno, con cabeza aguzada y 2 resortes de retrocesión.
Articulación superpuesta.



PRECITEC
QUALITY



MSA	Longitud	Anchura de corte	Resortes de retrocesión	Kg
11.105	130 mm	1.70 mm	2	0.107
11.106	130 mm	3.00 mm	2	0.115

Alicate para entallar las correas, con 2 resortes de retrocesión.
Articulación encastrada.



PRECITEC
QUALITY



MSA	Longitud	Ø perforación	Resortes de retrocesión	Kg
11.816	145 mm	2.00 mm	2	0.150

Alicate para perforar las correas de piel, con 2 resortes de retrocesión.
Articulación encastrada.



PRECITEC
QUALITY



MSA	Longitud	Resortes de retrocesión	Kg
11.812	135 mm	-	0.095

Alicate para sacar los eslabones de pulseras, sin resortes de retrocesión.
Articulación encastrada.



| ALICATES PRECITEC® |

PRECITEC
QUALITY



MSA	Longitud	Resortes de retrocesión	Kg
11.808	135 mm	-	0.128

Alicate con mordazas intercambiables en Nylon®, anchura 10 mm, sin resortes de retrocesión.
Articulación encastrada.

Piezas de recambio :

MSA	Elemento	Kg
11.808-1	Mordaza de Nylon®	0.002
11.808-2	Tornillo para mordaza	0.001



PRECITEC
QUALITY



MSA	Kg
11.803	0.345

Surtido de 3 alicates, con 2 resortes de retrocesión.
Articulación encastrada.
Entregado sobre un zócalo de madera.

Contenido :

MSA	Elemento	Kg
11.801-A	(1) Alicate con puntas redondas	0.073
11.802-A	(2) Alicate con puntas mediacaña	0.073
11.800-A	(3) Alicate con puntas planas	0.080



PRECITEC
QUALITY



MSA	Kg
11.804	0.440

Surtido de 3 alicates, sin resortes de retrocesión.
Articulación encastrada.
Entregado sobre un zócalo de madera.

Contenido :

MSA	Elemento	Kg
11.802-B	(1) Alicate con puntas mediacaña	0.095
11.801-B	(2) Alicate con puntas redondas	0.090
11.800-B	(3) Alicate con puntas planas	0.100



PRECITEC
QUALITY




MSA	Kg
11.813	0.415

Surtido de 3 alicates, sin resortes de retrocesión.
Articulación encastrada.
Entregado sobre un zócalo de madera.

Contenido :

MSA	Elemento	Kg
11.800-B	(1) Alicates con puntas planas	0.100
11.812	(2) Alicates para sacar los eslabones de pulseras	0.095
11.802-B	(3) Alicates con puntas mediacaña	0.095



PRECITEC
QUALITY



MSA	Kg
11.817	0.445

Surtido de 3 alicates.
Articulación encastrada.
Entregado sobre un zócalo de madera.

Contenido :

MSA	Elemento	Kg
11.812	(1) Alicates para sacar los eslabones de pulseras	0.095
11.809	(2) Alicates con puntas planas, interior estriado antideslizante	0.097
11.816	(3) Alicates para perforar las correas de piel	0.150



PRECITEC
QUALITY



MSA	Kg
11.818	0.450

Surtido de 3 alicates.
Articulación encastrada.
Entregado sobre un zócalo de madera.

Contenido :

MSA	Elemento	Kg
11.827	(1) Alicates corte frontal, corte biselado	0.102
11.801-B	(2) Alicates con puntas redondas	0.090
11.809	(3) Alicates con puntas planas, interior estriado antideslizante	0.097



PRECITEC
QUALITY



MSA	Kg
11.831	0.408

Surtido de 3 alicates, con 2 resortes de retrocesión.
Entregado sobre un zócalo de madera.

Contenido :

MSA	Elemento	Kg
11.829	(1) Alicates corte lateral, corte limpio	0.090
11.828	(2) Alicates corte lateral, corte biselado	0.110
11.827	(3) Alicates corte frontal, corte biselado	0.102



PRECITEC
QUALITY



MSA	Kg
11.832	0.606

Surtido de 5 alicates, con 2 resortes de retrocesión.
Entregado sobre un zócalo de madera.

Contenido :

MSA	Elemento	Kg
11.820	(1) Alicates corte frontal, corte biselado	0.146
11.810	(2) Alicates corte lateral, corte biselado	0.140
11.802-A	(3) Alicates con puntas mediacaña	0.073
11.801-A	(4) Alicates con puntas redondas	0.073
11.800-A	(5) Alicates con puntas planas	0.080

