


**Alisatori conici in metallo duro.**



**ASSORTIMENTO**



MSA	Dimensioni	Kg
22.567	125 x 81 x 50 mm	0.250

Assortimento di 12 alesatori conici in metallo duro per il ritocco di foratura (esempio : il foro dell'ago).  
Se ne consiglia l'uso inserito nella punzoniera.  
Consegnato in 1 cofanetto di legno.

\* Elementi nell'assortimento MSA 22.567

**Alesatori di ricambio :**


MSA	Elemento	Kg
22.567-053	Alesatore n° 53, Ø 0.53 x L 25 mm, angolo 2°	0.001
22.567-054	Alesatore n° 54, Ø 0.54 x L 25 mm, angolo 2°	0.001
22.567-055	Alesatore n° 55, Ø 0.55 x L 25 mm, angolo 2°	0.001
22.567-069 *	Alesatore n° 69, Ø 0.69 x L 25 mm, angolo 2°	0.001
22.567-079 *	Alesatore n° 79, Ø 0.79 x L 25 mm, angolo 2°	0.001
22.567-089 *	Alesatore n° 89, Ø 0.89 x L 25 mm, angolo 2°	0.001
22.567-099 *	Alesatore n° 99, Ø 0.99 x L 25 mm, angolo 2°	0.001
22.567-109 *	Alesatore n° 109, Ø 1.09 x L 25 mm, angolo 2°	0.001
22.567-119 *	Alesatore n° 119, Ø 1.19 x L 25 mm, angolo 2°	0.001
22.567-129 *	Alesatore n° 129, Ø 1.29 x L 25 mm, angolo 2°	0.001
22.567-139 *	Alesatore n° 139, Ø 1.39 x L 25 mm, angolo 2°	0.001
22.567-149 *	Alesatore n° 149, Ø 1.49 x L 25 mm, angolo 2°	0.001
22.567-159 *	Alesatore n° 159, Ø 1.59 x L 25 mm, angolo 2°	0.001
22.567-169 *	Alesatore n° 169, Ø 1.69 x L 25 mm, angolo 2°	0.001
22.567-179 *	Alesatore n° 179, Ø 1.79 x L 25 mm, angolo 2°	0.001

**Portautensili di ricambio :**

MSA	Elemento	Kg
22.568 *	Perno, Ø 4.70 x L90 mm	0.011



**ASSORTIMENTO**



MSA	Dimensioni	Kg
22.571	145 x 75 x 40 mm	0.250

Assortimento di 12 alesatori conici in metallo duro per il ritocco di foratura (esempio : il foro dell'ago).  
Se ne consiglia l'uso inserito nella punzoniera.  
Consegnato in 1 cofanetto di legno.

\* Elementi nell'assortimento MSA22.571

**Alesatori di ricambio :**

MSA	Elemento	Kg
22.571-032/042	Alesatore Ø 0.32...0.42 x L19.50 mm, angolo 2°	0.001
22.571-040/050	Alesatore Ø 0.40...0.50 x L19.50 mm, angolo 2°	0.001
22.571-048/058	Alesatore Ø 0.48...0.58 x L19.50 mm, angolo 2°	0.001
22.571-056/066	Alesatore Ø 0.56...0.66 x L19.50 mm, angolo 2°	0.001
22.571-064/074	Alesatore Ø 0.64...0.74 x L19.50 mm, angolo 2°	0.001
22.571-072/082	Alesatore Ø 0.72...0.82 x L19.50 mm, angolo 2°	0.001
22.571-080/090	Alesatore Ø 0.80...0.90 x L19.50 mm, angolo 2°	0.001
22.571-088/098	Alesatore Ø 0.88...0.98 x L19.50 mm, angolo 2°	0.001
22.571-096/106	Alesatore Ø 0.96...1.06 x L19.50 mm, angolo 2°	0.001
22.571-104/114	Alesatore Ø 1.04...1.14 x L19.50 mm, angolo 2°	0.001
22.571-112/122	Alesatore Ø 1.12...1.22 x L19.50 mm, angolo 2°	0.001
22.571-120/130	Alesatore Ø 1.20...1.30 x L19.50 mm, angolo 2°	0.001

**Portautensili di ricambio :**

MSA	Elemento	Kg
22.568	Perno, Ø 4.70 x L90 mm	0.011